







Ta=25°C



パッケージ Package	品名 Part name	電気の光学的特性 / Electro-optical characteristics							熱的特性 / Thermal characteristics		絶対最大定格 / Absolute maximum ratings					標準梱包数量 Standard qty./Reel	WEB
		ピーク発光波長 Peak wavelength λp Typ.	光出力 Output power Po Typ.	順電圧 Forward voltage VF Typ. Max.		指向半値角 Half-intensity angle 2θ1/2 (θx/θy)	指向特性 Spatial distribution	選別電流 Sorting current If	熱抵抗 【ジャンクション-はんだ付け位置】 Thermal resistance [Junction - solder point] Rth(j-s) Typ. Max.	順電流 Forward current If	順電流低減率 Forward current decrease rate ΔIf	ジャンクション温度 Junction temperature Tj	動作温度 Operating temperature Topr	保存温度 Storage temperature Tstg			
単位 (Units)		nm	mW	V		deg.	-		mA	°C/W		mA	mA/°C	°C	°C	°C	pcs.

■ UVC LEDs (Deep-UV)

L4.1 x W4.1 x H3.0  65mg	ZEUDE265	265	200	28.0	32.0	115 / 115				400	3.3	4.0	100 ~ 500	7.9	37	100	-30~+85	-40~+100	100	
L4.1 x W4.1 x H3.0  65mg	ZHUDE265	265	200	7.5	8.4	105 / 105				1,700	3.0	3.6	400 ~ 1,700	32.2	38	100	-30~+85	-40~+100	100	
L3.6 x W3.6 x H2.24  40mg	ZEUBE265-1DA	265	70	6.9	8.0	120 / 120				440	6.0	7.5	100 ~ 500	13.7	78.4	115	-40~+100	-40~+115	100	
	ZEUBE265-2CA	265	50	6.9	8.0	120 / 120				440	6.0	7.5	100 ~ 500	13.7	78.4	115	-40~+100	-40~+115	100	
L3.6 x W3.6 x H1.04  38mg	ZGUFE265	265	30	7.4	8.4	135 / 135				260	10	-	100 ~ 300	10.42	72	100	-30~+85	-40~+100	500	
	ZJUFE265	265	12	7.4	8.4	135 / 135				110	17	-	50 ~ 180	6.36	72	100	-30~+85	-40~+100	500	
	ZKUFE265	265	6	7.1	8.4	135 / 135				50	25	-	20 ~ 100	4.21	77	100	-30~+85	-40~+100	500	

※製品画像は代表的なものです / All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.

■ UVA LEDs (Near-UV)

L3.5 x W3.5 x H2.05  32mg	NDU1104ESE-365	365	950	3.6	4.3	130 / 130				500	3.0	5.0	700	12.74	35	90	-10~+85	-40~+100	500	
L3.5 x W3.5 x H2.05  31mg	LZU4E365	365	660	3.4	4.0	130 / 130				350	5.0	7.0	100 ~ 600	7.0	35	100	-40~+85	-40~+100	500	

※製品画像は代表的なものです / All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.



警告

- ・点灯中の紫外LEDからは強い紫外線が出ています。
- ・点灯中の紫外LEDを肉眼で決して直視しないでください。目や皮膚に直接光が当たると有害な影響があります。
- ・やむを得ず点灯中の製品を観察する場合には、必ず紫外線をカットする防護メガネを使用し、同様に皮膚に対しても露出部を無くし、保護マスクや手袋などを使用してください。また、製品使用時においても人体に影響の無い様、光漏れ等に対して十分な安全対策を講じてください。
- ・この紫外LEDを使用した製品にはその旨警告表示をしてください。
- ・幼児の手の届かないところに置いてください。



WARNING

- ・ UV LEDs emits high intensity UV (ultraviolet) light.
- ・ Do not look directly into the UV light source; this can be harmful to your eyes and skin.
- ・ Wear protective eyewear to avoid exposure to UV light, as well as protective masks and gloves, etc. in order not to expose your skin to the light. Also take sufficient safety measures against light leakage, etc., in order to avoid any influence on the human body.
- ・ Attach warning labels to your products which contain UV LEDs.
- ・ Keep out of reach of children.